


GS 1000 BIOACTIVE

Der GS-geprüfte Montage- und Schweißerhandschuh.



August Penkert

Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com

Die TÜV-geprüften Schutzhandschuhe nach EN 420, EN 388 und EN 12477 A mit dem GS-Gütesiegel und antimikrobiellem Innenfutter sind speziell für den täglichen Einsatz mit mechanischen Risiken konzipiert und bieten hervorragende Griffsicherheit und Fingerbeweglichkeit.



Technische Daten



Technische Besonderheiten des GS 1000 BIOACTIVE:

- >> EN 420, EN 388, EN 12477 A
- >> Ca. 15 cm lange Stulpe aus Rindspaltleder, auf der Stulpe befinden sich Sicherheitshinweise sowie Größenkennzeichnung
- >> **Überwachte Fertigung durch den TÜV Rheinland**
- >> Gesamtlänge ca. 35 cm (Größe 10)
- >> Rindnarbenleder (Innenhand), Rindspaltleder (Handrücken + Stulpe)
- >> **Innenfutter aus trevira® BIOACTIVE**
- >> **EN 12477 A: 413X4X**
Brennverhalten : LS 4, Kontaktwärme 100°C : LS 1, konvektive Hitze : LS 3, Beständigkeit gegen kl. Spritzer geschmolzenen Metalls : LS 4
- >> **EN 388: 4143**
Abriebfestigkeit : LS 4, Schnittfestigkeit : LS 1, Durchstichfestigkeit : LS 4, Weiterreißfestigkeit LS 3

Die Vorteile des GS 1000 BIOACTIVE:

- Schutz vor mechanischen sowie thermischen Risiken
- Hohe Griffsicherheit
- **Geprüfte Sicherheit (GS-Gütesiegel)**
- Schadstoffgeprüfte Sicherheit für überempfindliche Haut
- **Besondere Hautverträglichkeit durch trevira® BIOACTIVE-Innenfutter**
- „Der Allrounder“ unter den Montagehandschuhen
- Als Montage- und Schweißerhandschuh gleichermaßen einsetzbar (Schutz vor Funkenflug)
- Lieferbar in den Größen 9, 10, 11

EN 12477



EN 388



EN 420



- wirkt permanent antimikrobiell
- Gesundheitlich unbedenklich/
Ökotex 100 zertifiziert

Artikel-Nr.: **GS 1000 BIOACTIVE**

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter www.penkert.com

August Penkert GmbH

Postfach 10 15 24, Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim (Ruhr), Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, www.penkert.com, mail@penkert.com