

Kunststoff-Etagenwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm, Gestell in schwarz, Unterbauten: 2 Böden, 1 Schrank

Artikelnummer: 138961



Kunststoff-Etagenwagen

mit Unterschrank

Kunststoff-Etagenwagen


- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm
- Gestell in schwarz
- Polyethylenkonstruktion
- Unterbauten: 2 Böden, 1 Schrank
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details





Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	2 Stück
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	150 kg	Anlieferung	zerlegt
Ladeflächenlänge	610 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Ladeflächenbreite	460 mm	Material	Polyethylen
Wagen Ausstattung	2 Böden, 1 Schrank	Farbe	schwarz
Schrank	1 Stück	Gewicht	21 kg

Zubehör

138963		Schubladen für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 130 x 370 x 480 mm, aus Stahl in schwarz
--------	---	--

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm