

Beépíthető mikrométer 6,5mm elmozdulással, orsórögzítővel

Specifikáció

Síklapúság	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely keménykróm bevonattal
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérési felület	Edzett acél (> 60 HRC)


Sorozat 148 - Rögzítőcsavaros kivitel

Az orsó tetszőleges helyzetben rögzíthető a szorítócsavar segítségével.




Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Orsóvég	Szár	Szár Ø	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Tömeg [g]
148-220	0 - 6,5	±5	Sík	Síma	6 mm		16
148-221	0 - 6,5	±5	Sík	Rögzítővel	6 mm	4	17
148-222	0 - 6,5	±5	Gömb (SR3)	Síma	6 mm		16
148-223	0 - 6,5	±5	Gömb (SR3)	Rögzítővel	6 mm	4	17
148-316	0 - 6,5	±2	Sík	Síma	9,5 mm		40
148-317	0 - 6,5	±2	Sík	Rögzítővel	9,5 mm	6	43
148-318	0 - 6,5	±2	Gömb (SR4)	Síma	9,5 mm		40
148-319	0 - 6,5	±2	Gömb (SR4)	Rögzítővel	9,5 mm	6	43




148-220




148-221




148-316




148-317



148-318




148-319



148-222

(): teljesen behúzott orsóval



148-223