

LED MR16 30SMD(3629) Ø50mm, GU5,3 12VAC/DC 4,5W 450Lm 3000K Alu-Gehäuse

Artikel-Nr. 34824



www.sh-licht.de

Nennspannung:	12 - 12 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	4.5 W
Lichtstrom:	385 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Sockel:	GU5,3
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	830
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Nein
Durchmesser:	50 mm
Länge:	45 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	20000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED MR16 30SMD(3629) Ø50mm LED-Lampe, MR16. Die SMD-LED-Lampe leuchtet die Wohn- und Geschäftsräume im Handumdrehen im angenehmen Farbspektrum aus. Mit ihrem geringen Stromverbrauch und hervorragender Verarbeitung, durch die eine effiziente Wärmeverteilung gewährleistet wird, eignet sich die Leuchte bestens zum Dauereinsatz über viele Jahre hinweg. Durch den geringen Stromverbrauch eignet sich der LED-Strahler bestens für einen Rund-um-die-Uhr Betrieb bei einer um mehr als 80% verbesserten Energiekosteneffizienz. Sie sparen dadurch fast 90 Prozent Ihrer Stromkosten.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 5
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 20000
 Zündzeit/Startzeit (s): 1,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 97
 Power-Faktor: 0,4
 Lebensdauer (h): 20000

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2015 08:25:04

