

Câbles de retenue • selon la norme DAN80

4218.C43

Description produit



Ils sont utilisés comme sécurité contre la perte pour les broches à billes. Les câbles de retenue sont caractérisés par leur construction légère et élastique. Outre les variantes standard, nous fabriquons toutes les autres variantes (différentes longueurs) et modèles (type [image] 1 - 3) conformes à la norme. Toutes les variantes d'anneaux porte-clés (laiton, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sont disponibles en option. Nous pouvons livrer dans des délais courts.

Matières

Câble

- Nylon, blanc (selon MIL-C-5040 Typ III)

Anneau porte-clés

- Inox (selon DAN191C20)

Cosse de câble

- Cuivre, zingué par galvanisation (suiv. DIN46237 4-6)

Isolateur

- Nylon (polyamide), jaune

Plus d'informations


Notes

Informations complémentaires sur demande. Réalisations spéciales sur demande.

Autres produits

- Câbles de retenue
- Câbles de retenue, selon la norme NSA5732

Plan



Informations détaillées

Dimensions		Référence article
L		
+5		
-3		
[mm]		
avec cosse de câble, des deux côtés – croquis 3		
430	5,6	4218.C43

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.