

## Information produit

# 00 21 35

## Mallette à outils « Robust23 » Électro



- Comprend 25 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- Charge utile max. : 25 kg
- Volume : 23 litres
- Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
- Étagère pour documents ; panneaux à outils faites de feuille double paroi anti-poussière avec de l'espace pour 33 pochettes à outils et diverses passants à outils
- Avec un total de 49 compartiments d'insertion
- Coque de fond avec intercalaires en aluminium
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm ; dimensions, intérieur (L x H x P) : 437 x 307 x 172 mm
- Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher de cadena
- Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
- Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique



### Informations générales

Réf.	00 21 35
EAN	4003773084365
Poids	6.775 g
Dimensions	307 x 172 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	470 mm (437 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	190 mm (172 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	370 mm (307 mm)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

