

Productinformatie

70 07 180

Zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

⚡ 1000 V 

Algemeen

Artikel-nr.	70 07 180
EAN	4003773018179
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	dompelisolatie, VDE-getest
gewicht	269 g
Afmetingen	180 x 62 x 30 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen