

Rollbehälter rolltainer® QP

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1530 x 815 x 724 mm, Nutzhöhe 1350 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich RAL3000 Feuerrot, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL3000 Feuerrot, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 219987

Rollbehälter rolltainer® QP aus Kunststoff

Rollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1530 x 815 x 724 mm
- Nutzhöhe 1350 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich RAL3000 Feuerrot
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL3000 Feuerrot
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung
- Montagehinweis: Rückwand mit 4 Bohrungen zur Befestigung mittels Kunststoffschellen mit den Seitengittern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe Plattform	ähnlich RAL3000 Feuerrot
Wagentyp	Rollbehälter	Material Gestell	Stahl

Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	500 kg	Farbe Gestell	ähnlich RAL3000 Feuerrot
Höhe	1530 mm	nestbar	nein
Länge	815 mm	Rad-Ø	108 mm
Breite	724 mm	Bereifung	Polypropylen
Nutzhöhe	1350 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Plattform	durchbrochen	Montagehinweis	Rückwand mit 4 Bohrungen zur Befestigung mittels Kunststoffschellen mit den Seitengittern
Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen	Gewicht	27,3 kg