

## Notfallbox mit Microfaser-Sorbents

Set 69-teilig, Aufnahmekapazität 110 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 560 x 800 x 405 mm

Artikelnummer: 504447



## Microfaser-Sorbents

### Notfall-Transportbox Öl-Sorbents

Notfallbox mit Microfaser-Sorbents

- Für Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen
- Set 69-teilig
- Aufnahmekapazität 110 l pro Set
- Tasche Höhe x Breite x Tiefe 560 x 800 x 405 mm
- mit Rollen

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Breite Tasche	800 mm
Gefahrstoff-Aufnahme	Notfallbox mit Microfaser-Sorbents	Tiefe Tasche	405 mm
Medium	Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen	Unterbau	Rollen
Aufnahmekapazität/Set	110 l	Lieferumfang	69-teilig
Höhe Tasche	560 mm	Gewicht	30 kg

## Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Symbol/Text: Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141938		Warnschild, Symbol/Text: Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141940		Verbotsschild, Symbol/Text: Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141947		Gebotsschild, Symbol/Text: Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
500545		Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, 1 Ebene(n), verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß