

Kombinationszange

Anwendung:

Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung:

- Spezialwerkzeugstahl für harten und weichen Draht
- Greifflächen verzahnt, Schneiden induktiv nachgehärtet
- ölgehärtet

Vorteile:

- sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe mit Handschutz



Art. Nr.:	53232 710
Länge	160 mm
Oberfläche	Verchromt
VDE-geprüft	Nein
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	1,6 mm

EAN-Code:

4050293169997