


IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Filter, ECO Design, front- oder rückseitige Montage

Standard- oder Medizinal-Filter

new

Schraub-Montage
Leiterplatten Schnapp-VersionSchnapp-Montage
Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
Schutzklasse IISchraub-Montage
mit Litzenanschluss

70° C



70° C

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung von Front- oder Rückseite, Schnappversion von Frontseite, PCB Version von Rückseite
- 2 Funktionen:
Gerätestecker Schutzklasse I oder II, Netzfilter in standard und medizinischer Ausführung
- Löt-, Steck- oder Litzenanschluss
- Leiterplattenmontage
- Erdanschluss

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40016382
- UL Ausweisnummer: E72928
- CCC Ausweisnummer: 2010010204438235

Merkmale

- Kompaktes Filter hoher Güte
- Optimale Abschirmung durch komplett geschlossenes Filtergehäuse, unvergossen
- Design für Standard- und Medizinalanwendungen
- Geeignet für Montage in innenseitig metallisierte Kunststoffgehäuse
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC 60950

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Schnappbefestigung für Plattendicken >2mm bis 3mm
- Litze mit verschiedenen Längen
- Klasse X1- und Y1-Kondensatoren für verbesserte Spannungsfestigkeit
- Medizinalausführung M80
- Variante mit Öffnung für V-Lock-Stecksystem

Referenzen

Alternativ: Standard Version

Alternativ: Version ohne Netzfilter 6100-3

Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, Mating Connectors, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, CAD-Zeichnungen, Zubehör, Kabelkonfektion, Montageanleitung, Detailanfrage zu Typ

Neu gibt es Varianten passend zum V-Lock-Stecksystem. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.


Technische Daten

Nennspannung IEC	1 - 10A @ Tu 40 °C / 250VAC; 50Hz
Nennspannung UL/CSA	1 - 15A @ Tu 40 °C / 250VAC; 60Hz
Ableitstrom	standard < 0.5mA (250V / 60Hz) medizinisch < 5 µA (250V / 60Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7kVDC zwischen L-N > 2.7kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 85 °C
Klimakategorie	25/085/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzgrad	von Frontseite IP 40 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140
Anschluss	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm Lötanschlüsse Litze AWG18 (15A AWG16), 150 mm
Plattendicke s	Schraub: max 8mm Anzugsdrehmoment max 0.5Nm Schnapp: 0.8mm bis 2mm (alle Stufen mit einer Variante)
Material: Gehäuse	Thermoplast / Stahl verzinkt, schwarz / metallisch, UL 94V-0


Gerätestecker/-dose	C14 / C18 gemäss IEC 60320, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I oder II
Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, IEC 60601-1, UL 1283, UL 544, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 3'000'000 h nach MIL-HB-217 F

Abmessungen

Front- oder Rückseiten Montage für M3 Schrauben mit Mutter oder mit Blindnieten (Plattenausschnitt für Frontmontage)




Rückseitige Montage mit M3 Schrauben (Plattenausschnitt für Rückseiten Montage)




Gehäusezeichnung der Schutzklasse II gilt auch für Schutzklasse I

Schnappmontage von Frontseite




Abmessungen für Schutzklasse I gelten auch für Schutzklasse II


Leiterplatten-Schnappbefestigung mit Rückseiten-Montage, Schutzklasse I




Leiterplatten-Verbindung mit Rückseiten-Montage, Schutzklasse I




Leiterplatten-Schnappbefestigung mit Rückseiten-Montage, Schutzklasse II



Leiterplatten-Verbindung mit Rückseiten-Montage, Schutzklasse II



Schraub- und Schnappmontage mit Litzen



1) Litze, Standardlänge 150 mm oder Speziallängen auf Kundenanfrage

2) Fällt weg bei Schutzklasse II

3) Plattenausschnitt Schraubversion Rückseitenmontage

4) Plattenausschnitt Schraubversion, Front- oder Rückseitenmontage


5) Plattenausschnitt, Schnapp-Version, Frontmontage

Daten der Filterkomponenten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Induktivitäten L [mH]	Kapazität CX [nF]	Kapazität CY [nF]	R [MΩ]
1	Standard Version	2 x 12	100	2.2	-
2	Standard Version	2 x 5.2	100	2.2	-
4	Standard Version	2 x 2	100	2.2	-
6	Standard Version	2 x 0.8	100	2.2	-
10	Standard Version	2 x 0.4	100	2.2	-
15	Standard Version	2 x 0.1	100	2.2	-
1	Medizinal Version (M5)	2 x 12	100	-	1
2	Medizinal Version (M5)	2 x 5.2	100	-	1
4	Medizinal Version (M5)	2 x 2	100	-	1
6	Medizinal Version (M5)	2 x 0.8	100	-	1
10	Medizinal Version (M5)	2 x 0.4	100	-	1
15	Medizinal Version (M5)	2 x 0.1	100	-	1
1	Ableitwiderstand Version	2 x 12	100	2.2	1
2	Ableitwiderstand Version	2 x 5.2	100	2.2	1
4	Ableitwiderstand Version	2 x 2	100	2.2	1
6	Ableitwiderstand Version	2 x 0.8	100	2.2	1
10	Ableitwiderstand Version	2 x 0.4	100	2.2	1
15	Ableitwiderstand Version	2 x 0.1	100	2.2	1


Schaltbilder

Standard Version




1) Netz
2) Last

Ableitwiderstand Version




1) Netz
2) Last

Medizinal Version M5



1) Netz
2) Last

Medizinal Version M5, Schutzkl. II




1) Netz
2) Last


Einfügungsdämpfungen

Standard Version


1 A




2 A




4 A




6 A



10 A




15 A




Medizinal Version (M5)


1 A




2 A




4 A




6 A



10 A



15 A



--- symmetrisch — asymmetrisch

Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Montageart	Montageseite	Anschluss	Schutzklasse	Bestell-Nummer
1	Standard Version	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5070.0
2	Standard Version	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5071.0
4	Standard Version	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5073.0
6	Standard Version	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5074.0
10	Standard Version	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5076.0
15	Standard Version	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5077.0
1	Standard Version	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4070.0
2	Standard Version	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4071.0
4	Standard Version	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4073.0
6	Standard Version	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4074.0
10	Standard Version	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4076.0
15	Standard Version	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4077.0
1	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0000.0
1	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Lötanschlüsse	I	5120.0010.0
2	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0001.0
4	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0003.0
6	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0004.0
10	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0006.0
15	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0007.0
15	Standard Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Litze AWG16, Löt-Erdpin	I	5120.0057.0
1	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1000.0
2	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1001.0
4	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1003.0
6	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1004.0
10	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1006.0
10	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1006.0.21
10	Standard Version	Schraub	rückseitig	Litze und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1046.0
15	Standard Version	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1007.0
6	Standard Version	Schnapp 2 - 3 mm	frontseitig	Litze AWG18	I	5120.3034.0
1	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2000.0
2	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2001.0
4	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2003.0
6	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2004.0
10	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2006.0
10	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Litze und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2046.0
15	Standard Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2007.0
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5373.0
6	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.5374.0
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4373.0
6	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.4374.0
1	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0300.0
2	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0301.0
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0303.0
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Litze und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0343.0
6	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0304.0
10	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0306.0
15	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.0307.0
1	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1300.0
2	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1301.0
4	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1303.0
6	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1304.0
10	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1306.0
10	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1306.0.21
10	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Litze und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1346.0

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Montageart	Montageseite	Anschluss	Schutzklasse	Bestell-Nummer
15	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.1307.0
1	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2300.0
2	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2301.0
4	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2303.0
6	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2304.0
10	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2306.0
15	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2307.0
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	II	5120.5373.1
6	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	II	5120.5374.1
10	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB Schnapp	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	II	5120.5376.1
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	II	5120.4373.1
6	Medizinal Version (M5)	Schraub/PCB	rückseitig	PCB Pin und Erdpin 6.3 x 0.8 mm	II	5120.4374.1
2	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.0301.1
4	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.0303.1
6	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.0304.1
10	Medizinal Version (M5)	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Lötanschlüsse	II	5120.0316.1
1	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.1300.1
2	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.1301.1
2	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Lötanschlüsse	II	5120.1311.1
4	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.1303.1
6	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.1304.1
10	Medizinal Version (M5)	Schraub	rückseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.1306.1
1	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.2300.1
2	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.2301.1
4	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.2303.1
6	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.2304.1
10	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.2306.1
15	Medizinal Version (M5)	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	II	5120.2307.1
10	Ableitwiderstand Version	Schraub/Niet	front-/rückseitig	Lötanschlüsse	I	5120.0216.0
2	Ableitwiderstand Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2201.0
4	Ableitwiderstand Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2203.0
6	Ableitwiderstand Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2204.0
10	Ableitwiderstand Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2206.0
15	Ableitwiderstand Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2207.0
15	Ableitwiderstand Version	Schnapp	frontseitig	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	I	5120.2207.0.21

- 15 A Versionen nur mit UL/CSA Approbation erhältlich


- Ausführung für Schraubmontage von Rückseite verfügt über Gewinde für M3 Schrauben

Suffix ".21" entspricht der Version passend zu V-Lock-Stecksystem. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.

Verpackungseinheit 10 ST

Zubehör

Beschreibung



Diverse Abdeckung
Rückseitige Schutzabdeckung



Kabelkonfektionierung
Kabelbaum für SCHURTER-Produkte



Sicherungsbügel
Auszugssicherung für Kabelstecker

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung

Anschlussleitung Übersicht komplett



Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, abgewinkelt	0311
Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, abgewinkelt	3011
Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, abgewinkelt	3012
Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, abgewinkelt	3013
Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13	3020

Anschlussleitung weitere Typen zu 5120

...

Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett



IEC Geräteeinbausteckdose F, Schraubmontage, frontseitig, Lötanschluss	4787
IEC Geräteeinbausteckdose F, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	5092

Geräteeinbausteckdose weitere Typen zu 5120

Gerätesteckdose Übersicht komplett



IEC Gerätesteckdose C15 für Kabelmontage, gerade	0101
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	0102
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, gerade	0102-G
IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, abgewinkelt	0112
IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	4012

Gerätesteckdose weitere Typen zu 5120

...