



CARACTERISTIQUES

- ✓ Feutre pour l'écriture, les croquis, le dessin avec pointe baguée métal calibrée idéale pour les tracés à la règle, gabarits et trace-lettres
- ✓ Cap-off : la pointe ne sèche pas même après 18h sans capuchon (test ISO 554)
- ✓ Encre noire pigmentée infalsifiable (ISO 14145-2), résistante à l'eau, à la lumière et au surligneur et effaçable sur calque
- ✓ Corps et capuchon en polypropylène garantissant une longue durée de vie
- ✓ Clip métal
- ✓ Sécurité avion : l'équilibrage automatique de la pression empêche le stylo de couler à bord des avions
- ✓ 9 largeurs de trait :
 - Boîte de 10 feutres à la graduation (308 : 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 mm)
 - **Etui chevalet STAEDTLER Box** en plastique rigide de 4 feutres encre noire pointes assorties (0.1/0.3/0.5/0.7) (308 WP4) permettant le transport des produits en toute sûreté. Il peut être installé sur le plan de travail en position inclinée. Compartiment individuel pour chaque feutre permettant un prélèvement et un rangement facile. Socle présentoir pratique et attractif de 10 étuis STAEDTLER Box parfaitement stables et ordonnés pour une mise en valeur optimale des produits et un gain de place
 - Coffret technique (308 C63) composé de 4 feutres encre noire pointes assorties (0.1/0.3/0.5/0.7), 1 porte-mine 775 0.5 mm, 1 étui de mines 250 05-HB, 1 gomme 526 50 et 1 attache-compas universelle 557 02

DONNEES LOGISTIQUES

	<u>Qté</u>	<u>Longueur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Poids</u>
<i>308 (0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8)</i>					
✓ <i>Unité</i>	1	141 mm	9 mm	9 mm	9.20 g
✓ <i>Boîte</i>	10	145 mm	67 mm	28 mm	103.00 g
✓ <i>Surremballage</i>	100	280 mm	68 mm	145 mm	1034.00 g
✓ <i>Carton</i>	1000	380 mm	300 mm	290 mm	10.84 kg
✓ <i>Palette</i>	40000	1200 mm	800 mm	1595 mm	455.72 kg
<i>308 WP4 (0.1/0.3/0.5/0.7)</i>					
✓ <i>Unité</i>	1	151 mm	50 mm	19 mm	60.80 g
✓ <i>Boîte</i>	10	156 mm	110 mm	95 mm	653.00 g
✓ <i>Carton</i>	120	340 mm	265 mm	313 mm	8252.00 g
✓ <i>Palette</i>	5400	1200 mm	800 mm	1710 mm	393.36 kg
<i>308 C63 (0.1/0.3/0.5/0.7)</i>					
✓ <i>Unité</i>	1	200 mm	127 mm	27 mm	221.00 g
✓ <i>Boîte présentoir</i>	6	213 mm	261 mm	83 mm	1461.00 g
✓ <i>Carton</i>	48	570 mm	280 mm	313 mm	12.45 kg
✓ <i>Palette</i>	1440	1200 mm	850 mm	1710 mm	395.44 kg

GENCOD

	<u>Unité</u>	<u>Boîte</u>	<u>Surremballage</u>	<u>Carton</u>
✓ <i>308 005-9</i>	4007817 308196	4007817 308691	4007817 308844	4007817 309872
✓ <i>308 01-9</i>	4007817 330395	4007817 330401	4007817 308875	4007817 309889
✓ <i>308 02-9</i>	4007817 327081	4007817 327135	4007817 308936	4007817 309865
✓ <i>308 03-9</i>	4007817 330418	4007817 330425	4007817 308929	4007817 309896
✓ <i>308 04-9</i>	4007817 327098	4007817 327142	4007817 308943	4007817 319864
✓ <i>308 05-9</i>	4007817 330432	4007817 330449	4007817 307816	4007817 309902
✓ <i>308 06-9</i>	4007817 308363	4007817 308868	4007817 307823	4007817 309919
✓ <i>308 07-9</i>	4007817 326701	4007817 326718	4007817 307847	4007817 309926
✓ <i>308 08-9</i>	4007817 327104	4007817 327166	4007817 307854	4007817 309933
✓ <i>308 WP4</i>	4007817 326725	4007817 326732	/	4007817 307878
✓ <i>308 C63</i>	4007817 308370	4007817 309803	/	4007817 309995

NOMENCLATURE DOUANIERE

- ✓ *308 et 308 WP4* : 96082000
- ✓ *308 C63* : 96085000