

# PRODUKTDATENBLATT

## XT10 MINI



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Hohe Lebensdauer
- Weniger Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT.

Passender Aufspannbolzen ASB XT siehe unten



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Typenbezeichnung                        | XT10 MINI                    |
| Artikelbezeichnung 1                    | Extradünne Mini Trennscheibe |
| Artikel-Nr.                             | 205067                       |
| GTIN                                    | 4011890112861                |
| Inhaltsmenge                            | 50                           |
| Inhaltseinheit                          | Stück                        |
| Gewicht                                 | 0,019 kg                     |
| Produktabmessung                        | 100 x 1,0 x 10,00            |
| Durchmesser 1                           | 100 mm                       |
| Stärke                                  | 1,0 mm                       |
| Bohrung                                 | 10,00 mm                     |
| Form Langversion                        | Trennscheibe gerade          |
| Form Kurzversion                        | Form 41                      |
| Arbeitsgeschwindigkeit                  | 80 m/s                       |
| maximale Drehzahl                       | 15280 U/min                  |
| Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413 | A46U9BF1432                  |
| Produktkategorie-Nummer                 | PK01                         |
| Produktkategorie-Text                   | XTS                          |
| GTIN-Code Verpackungseinheit            | xxxxxxxxxxxx                 |
| Verpackungsart                          | Karton                       |
| Länge Verpackung                        | 120 mm                       |
| Breite Verpackung                       | 120 mm                       |
| Höhe Verpackung                         | 80 mm                        |
| Gewicht-Verpackungseinheit              | 0,950 kg                     |
| Zolltarifnummer                         | 68042218                     |
| Herkunftsland                           | IT                           |