

Informazione prodotto

09 12 240 T

Pinza universale tipo forte "Lineman's Pliers"

Modello americano

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Elevato rapporto di trasmissione per un taglio facilitato
- 50 % di risparmio di forza rispetto alle tradizionali pinze universali grazie ai rapporti di leva ottimizzati
- Con tiracavo nell'articolazione
- Con puntale per crimpare terminali posizionato sotto lo snodo
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Esecuzione massiccia per massime sollecitazioni, impiego universale
- Impugnatura ergonomica ottimizzata per una presa perfetta senza affaticamento della mano
- Zona di serraggio delle ganasce con zigrinatura incrociata particolarmente efficace – per una presa sicura
- Zona di serraggio supplementare al di sotto dell'articolazione per un'efficace azione di leva e pressione
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	09 12 240 T
EAN	4003773079958
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	445 g
Dimensioni	240 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5746 ASME B107.20
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,6 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,0 mm
Protezione anticaduta	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

