


Temperatursicherungen 720.000-X

Temperature-fuses AC

6,2 x 2,5 x 70 mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	3 A	Typ Type	Radial
----------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------------------	---------------



Approbation / Approval:

UL / C-UL
VDE
PSE
CCC
KTL

Anschluss / Connection:

Rundstifte, Abstand 3,7 mm
Oberfläche verzinkt, steckbar und lötlbar /
Round pins, distance 3,7 mm
Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

100 St. = lose geschüttet in Polybeutel /
100 pcs. = bulk in plastic bag


Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	U _N [V]	I _N [A]	T _N [°C]	T _H [°C]	T _{max} [°C]
720.076-X ¹⁾	250	3	76	48	203
720.084-X	250	3	84	65	180
720.102-X	250	3	102	80	180
720.115-X	250	3	115	95	180
720.125-X	250	3	125	105	180
720.130-X	250	3	130	107	180
720.135-X	250	3	135	115	180
720.138-X	250	3	138	115	180
720.150-X	250	3	150	128	180
720.160-X ¹⁾	250	3	160	135	203
720.187-X ¹⁾	250	3	187	145	203

Legende / Caption:

U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
I_N = Bemessungsstrom / Rated current
T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
T_H = Haltezeittemperatur / Holding temperature
T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

¹⁾ Approbationen stehen aus / Approvals pending
Toleranz / Tolerance: +/- 2 °C



a	b	c	d	e
6.2±0.5	6.3±0.5	2.5±0.3	∅0.6±0.02	70±3

Angaben / Dimension in [mm]