

## Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	RJ45-Schnittstelle als Einbaubuchse
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5P

## Zusatzmerkmale

Verkauf je unteilbare Menge	1
Montagedurchmesser	22 mm
Dicke	6 Mm ohne Schutzkappe 1,5...5 Mm mit Schutzkappe Kunststoff 1,5...5 Mm mit Schutzkappe Hartkunststoff 1,5...2,5 mm mit Schutzkappe Metall
Blendenmaterial	Kunststoff
Haltekragenmaterial	Kunststoff
Integrierte Schnittstellen	RJ-45 Ethernet 10 Gbit/s
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	750 Zyklen
Schutzart (IP)	IP20 Front: entspricht IEC 60529 IP20 Rückseite: entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
[M] Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Normen	IEC 60603-7
Produktzertifizierungen	UL-gelistet CSA
Höhe	28 mm
Breite	28 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	0,0266 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	8,100 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	26,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,900 kg


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen




- (1) Rückansicht
- (2) Seitenansicht
- (3) Vorderansicht
- (e)

Klemmstärke mit Zubehör: 1,5 mm bis 5 mm / 0.05 in bis 0.19 in  
Klemmstärke mit ZBSP1 & ZBSP2: 1,5 mm bis 5 mm / 0.05 in bis 0.19 in  
Klemmstärke mit ZBSP3: 1,5 mm bis 2.5 mm / 0.05 in bis 0.10 in

Schalttafelausschnitt für tafelmontierten RJ45-Port


Verbindung per Schraubklemmen oder Steckanschluss



- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
- (2) Ø22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0.016)

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Schraubklemmen oder Steckanschluss	35	1,38	35	1,38

Schalttafelausschnitt



- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
- (2) Ø22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0,016)