

3

# Disque 3M™ Scotch-Brite™ Noir

## Pour décapage en humide



### Fiche technique

FT 107

#### DESCRIPTION :

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Noir est un disque conçu pour le décapage des sols. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des particules abrasives sont réparties de façon homogène dans cette nappe et liées par une résine très résistante. Chaque disque possède un alésage prédécoupé.

#### AVANTAGES :

- Particules minérales extrêmement abrasives pour un décapage efficace des émulsions.
- Mélange de fibres pour augmenter la friction sur les sols et éliminer les marques noires et les taches.
- Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage.
- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit.
- Très résistant : Env. 1500 m<sup>2</sup> à 150 tours/min (Avec un entretien approprié du disque).

#### UTILISATION :

Tr/min	150-400
Décapage	XX
Nettoyage	X
Spray	
Lustrage	

XX : Recommandé X : possible

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Noir s'utilise avec une solution de décapage sous monobrosse ou auto laveuse pour un décapage en humide sur des sols durs.

Il convient également pour le nettoyage des sols en béton et autres sols durs non fragiles.

#### MODE D'EMPLOI :

1. Installer un disque propre sous le plateau de la machine.
2. Pour un décapage en humide, appliquer une solution de décapage sur le sol et laisser agir 5 à 10 minutes.
3. Décaper la zone en rajoutant de l'eau pour humidifier le sol.
4. Recueillir la solution usagée. Rincer le sol à l'eau claire et laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche d'émulsion et de ré-ouvrir la zone au trafic.
5. Retirer le disque et le laver.

#### ENTRETIEN :

6. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
7. Rincer sous le robinet, nettoyer au jet d'eau ou laisser tremper dans une solution de décapage diluée pour dissoudre les résidus restants (Éviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver).
8. Laisser sécher verticalement.

Remarque : Ne pas laver en machine.

#### CARACTERISTIQUES :

Couleur : Noir.

Marquage : Logo « 3M Scotch-Brite » noir.

Épaisseur : 26 mm.

Alésage : Prédécoupé à 85 mm.

Poids : 2500 g/m<sup>2</sup>.

Fibres : Mélange de Nylon.

Agressivité : 3.2 g sur l'échelle de Schiefer (Valeur attendue pour un décapage : 2 à 4 g).

Le disque n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale.

#### MISE AU REBUT :

Si possible, déposer les disques usagés dans un conteneur pour incinération. Emballage 100% recyclable.

#### SECURITE :

L'utilisateur est responsable pour déterminer si le disque 3M™ Scotch-Brite™ Noir est approprié pour son sol et sa méthode de mise en œuvre. Certains sols peuvent générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes. Des protections pour la peau, visuelles et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air.

#### CONDITIONNEMENT :

10 disques / carton (Diam. 203)  
5 disques / carton (Autres diam.)  
Conditionnement 100% recyclé.  
Étiquette multilingue sur chaque carton.

#### TAILLES STANDARDS :

13 diamètres standards de 203 à 530 mm. Voir Tarif en vigueur. Autres tailles disponibles sur demande et sous réserve de quantité minimale.

#### ORIGINE :

Fabriqué en France dans un site certifié ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.

3

3M France  
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise CEDEX  
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85  
Fax : 01 30 31 62 11  
www.3MHygienepro.fr