

## 1" Schlagschrauber

### 1" Schlagschrauber UT 8464

Stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform.

Artikel-Nr. UT 8464



PNEUTEC - 1" Schlagschrauber UT 8464

### Beschreibung

- Stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform
- TWIN-HAMMER-Schlagwerk
- Composite- und Magnesiumgehäuse mit seitlichem Handgriff
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- **Max. Drehmoment: 2.950 Nm**

### Technische Daten

	Drehzahl 4.800 U/min
	Antriebs-Vierkant 1 Zoll
	Schraubengröße ... M52 mm
	Arbeitsdrehmoment 2.500 Nm
	Drehmoment max. 2.950 Nm
	Beschleunigung 4,0 m/s <sup>2</sup>
	Schalldruckpegel 81,9 dB (A)
	Luftverbrauch 6,3 l/s
	Druckluftanschluss 1/2 Zoll
	Baulänge 536 mm
	Gewicht 7,0 kg