


# MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, weiß, 350 m Box

<b>Artikelnummer</b>	21.15.8819
<b>Hersteller</b>	KERPEN DATACOM
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	LKD7KS703040035



**Das Datenkabel MegaLine Slim 600 bildet das Rückgrat des Heim-Netzwerks und überträgt alle Daten mit 10Gbit/s an die heimischen Anschlussdosen.**

Ein Netz – Alle Möglichkeiten

In absehbarer Zeit werden wir über wenige Displays wie TV, Smartphone, oder Tablet unsere gesamte Heimumgebung steuern und nutzen können. So werden Anwendungen wie Fernsehen, Spielen, Streamen, Speichern und das Steuern von Elektrogeräten, Licht, Klimatisierung und Sicherheit immer universeller nutzbar.

Mit Datenraten von bis zu 10 GBit/s werden Daten blitzschnell an jeder Datendose zu Verfügung gestellt. Das Laden von Filmen, Bildern und Musik dauert so nur noch wenige Augenblicke und das Surfen im Internet wird zum Erlebnis.

KERPEN DATACOM bietet mit MegaLine®@home dazu das passende Datennetz. Wie bei der Stromversorgung werden hierbei an jeder Datendose sämtliche Anwendungen ermöglicht. Mit den geeigneten Modulen kann dann die Haussteuerung oder der Festplattenreceiver von unterwegs gesteuert werden. Auch das hausinterne WLAN kann kinderleicht angebunden werden.

Themen wie Komfort, Entertainment, Haustechnik und Sicherheit stehen für MegaLine®@home im Fokus.

Die strukturierte Verkabelung dient nicht mehr ausschließlich zur Datenvernetzung, sondern übernimmt zunehmend auch Aufgaben aus den Bereichen Energieversorgung und Gebäudesteuerung:

- Beste Schirmeigenschaft

- Power over Ethernet & hervorragende Störsicherheit
- 25 % geringerer Biegeradius
- 30 % Gewichtsreduktion & Platzersparnis
- Keine Probleme mit Biegeradien in Unterputzdosen

### Technische Daten

Hersteller	KERPEN DATACOM
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	Installationskabel
Farbe	weiß
Länge	350 m
Inhalt	350 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat7 / Class F
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Massivdraht
Farbe (Kabel)	weiß
Aussen-Ø Kabel	5,8 mm
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	LSHF
Technische Besonderheiten	Glatte Oberfläche, bis 65m Übertragungslänge
Brandschutzklasse	Dca