



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS-Garantie

5 Jahre

## Typ GRB, mit Stahl-Bodenwanne und 4 Gitterrostböden

- 1 Bodenwanne aus verzinktem Stahl und 4 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)

- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



Gefahrstoffregal Typ GRB 1040, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

**i** Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Gefahrstoffregal Typ GRB 1060

Bestell-Nr. 199-716-10



Gefahrstoffregal Typ GRB 1360

Bestell-Nr. 199-720-10



Gefahrstoffregal Typ GRB 1340, bestehend aus Grund- und Anbaufeld

| Typ                             | GRB 1040          | GRB 1060                   | GRB 1340          | GRB 1360          |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Ausstattung Lagerebenen         |                   | 4 x Gitterrost, verzinkt   |                   |                   |
| Ausstattung unterste Lagerebene |                   | 1 x Auffangwanne, verzinkt |                   |                   |
| Fachmaße B x T [mm]             | 1000 x 400        | 1000 x 600                 | 1300 x 400        | 1300 x 600        |
| Fachlast [kg]                   | 200               | 200                        | 200               | 200               |
| Auffangvolumen [L]              | 32                | 45                         | 41                | 57                |
| <b>Grundfeld</b>                |                   |                            |                   |                   |
| Maße außen B x T x H [mm]       | 1156 x 526 x 2000 | 1156 x 726 x 2000          | 1456 x 526 x 2000 | 1456 x 726 x 2000 |
| Bestellnummer                   | 199-714-10        | 199-716-10                 | 199-718-10        | 199-720-10        |
| <b>Anbaufeld</b>                |                   |                            |                   |                   |
| Maße außen B x T x H [mm]       | 1006 x 526 x 2000 | 1006 x 726 x 2000          | 1306 x 526 x 2000 | 1306 x 726 x 2000 |
| Bestellnummer                   | 199-715-10        | 199-717-10                 | 199-719-10        | 199-721-10        |
| <b>ZUBEHÖR</b>                  |                   |                            |                   |                   |
|                                 |                   | zusätzliche Lagerebene     |                   |                   |
| Bestellnummer                   | 199-598-10        | 199-596-10                 | 199-602-10        | 199-604-10        |