

Rollcart diable pour appareils

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 550 x 170 mm, avec lisses support à accrocher pour le transport dans les escaliers, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique

Numéro d'article: 202897



Rollcart Diabale monte-escaliers

Force 250 kg

diable pour appareils

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 550 x 170 mm
- avec lisses support à accrocher pour le transport dans les escaliers
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1200 x 650 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diabie de manutention	diabie pour appareils	Ø de roue	250 mm
charge	250 kg	matériau de jante	plastique
matériau	acier	roulement	roulement à rouleaux
matériau de finition	soudé	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	550 mm	hauteur	1200 mm
profondeur de pelle	170 mm	largeur	650 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
équipement diabie	lisses support à accrocher	Poids	20 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm