

M23 17 Male -soldered contact



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 117 2603
Beschreibung	M23 17 Male -soldered contact
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09151172603

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Komponente	Einsätze

Ausführung

Anschlussart	Leiterplatten-Einlötanschluss
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	17
Hinweise	passend nur für Anbaugehäuse 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 und 0307

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	160 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	$>10^6 \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	weiß



Pushing Performance

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nein
REACH ANNEX XIV Stoffe	nein
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	10,8 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder