



## Caractéristiques clés

<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 176 mm/sec
<b>Résolution d'impression</b>	300 dpi
<b>Largeur de ruban max</b>	62 mm
<b>Hauteur d'impression max.</b>	61 mm
<b>Copies multiples</b>	Oui (1 à 9999)
<b>Impression à la chaîne</b>	Oui
<b>Couleur d'impression</b>	Rouge et noir
<b>Incrémentation</b>	Oui
<b>Horodatage</b>	Oui
<b>Codes-barres</b>	Oui
<b>Intégration BDD</b>	Oui
<b>Ecran</b>	Oui (320 mm x 120 mm)
<b>Interfaces</b>	USB Réseau Ethernet Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth Automatique
<b>Découpe des rubans</b>	Oui
<b>Port USB</b>	6 Mb (255 emplacements)
<b>Mémoire Interne</b>	Adaptateur secteur fourni
<b>Alimentation</b>	Socle batterie en option (PA-BU-001)

## Poids & Dimensions

### Dimensions

125,3 x 234 x 145 mm (L x P x H)

### Poids

1,16 Kg

### Dimensions avec packaging

298 x 184 x 232 mm (L x P x H)

### Poids avec packaging

2,62 Kg

### Dimensions carton 3pcs

564 x 312 x 254 mm (L x P x H)

### Poids carton 3pcs

8,55 Kg

## Consommables associés

Rubans DK 12/29/38/50/54/62 mm ou en continu

## Inclus :

- 1 Rouleau DK (29 x 90 mm)
- 1 rouleau DK (62 mm x 8 m)
- 1 câble USB
- Logiciel P-touch Editor

## Informations générales

### Imprimante d'étiquettes

**Technologie :** Thermique direct

**Référence :** QL820NWB

**Référence SAP :** QL820NWBUA1

**Code EAN :** 4977766771443

## Garantie

