



UT 3 DAHP Ausbeulhammer

- Zur Reparatur beschädigter Karosseriebleche
- Inkl. Hartplastikhammerereinsatz
- Schlagzahl: 0 - 1.000 min⁻¹**

- Pneumatic palm hammer for car body repairs and construction vehicle tire repairs
- Incl. hard plastic head
- Blows per minute: 0 - 1.000 min⁻¹**

UT 3 DSHP Spurstangenhammer

- Zum Lösen von Spurstangengelenken / -bolzen, Lenkstangen und Querstabilisatoren
- Inkl. Stahlhammerereinsatz
- Schlagzahl: 0 - 1.000 min⁻¹**

- Dismantling of steering link, joints, bolts and rollbars etc.
- Incl. steel head
- Blows per minute: 0 - 1.000 min⁻¹**



10 mm Schleifband

UT 8764 A Bandschleifer

- Zum Einsatz mit Endlos-Schleifb. 10 x 330 mm
- Mit praktischem Schnellspanner
- Mit stoßgedämpfter Schleifarmführung und stufenloser Schleifarmschwenkung um 160°
- Mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
- Drehzahl: 12.200 min⁻¹**

- Belt sander for belt capacity 10 x 330 mm
- Belt quick change
- Adjustable sanding arm swiveling range 160°
- With cushion grip protection against vibration and frostiness
- Free Speed: 12.200 min⁻¹**



Zubehör für UT 8764 A

- Schleifbänder für UT 8764 A
- Sanding band for UT 8764 A

Art.-Nr.	Abmessung	Korn
95 879 (EUR 1,95)	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	40
95 880 (EUR 1,95)	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	60
95 881 (EUR 1,95)	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	80
95 882 (EUR 1,95)	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	100
95 887 (EUR 1,95)	10 x 330 mm / VPE = 10 St.	120



Zubehör für UT 8765 A

- Schleifbänder für UT 8765 A
- Sanding band for UT 8765 A

Art.-Nr.	Abmessung	Korn
95 888 (EUR 2,30)	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	40
95 883 (EUR 2,30)	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	60
95 884 (EUR 2,30)	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	80
95 885 (EUR 2,30)	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	100
95 886 (EUR 2,30)	20 x 520 mm / VPE = 10 St.	120



20 mm Schleifband

UT 8765 A Bandschleifer

- Zum Einsatz mit Endlos-Schleifb. 20 x 520 mm
- Mit praktischem Schnellspanner
- Mit stoßgedämpfter Schleifarmführung und stufenloser Schleifarmschwenkung um 160°
- Mit gummiertem Handgriff zum Schutz vor Vibration und Kälte
- Drehzahl: 11.000 min⁻¹**

- Belt sander with 20 x 520 mm belt capacity
- Belt quick change
- Adjustable sanding arm swiveling range 160°
- With cushion grip protection against vibration and frostiness
- Free Speed: 11.000 min⁻¹**

Technische Details

Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	EVP €	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 3 DAHP	94 005	149,-	95	0,8	4,0	R 1/4	20,0	83,4
UT 3 DSHP	94 006	169,-	95	0,8	4,0	R 1/4	20,0	83,4
UT 8764 A	92 260	129,-	280	0,8	4,0	R 1/4	< 2,5	85,5
UT 8765 A	92 261	279,-	310	0,8	4,0	R 1/4	< 2,5	87,2