

Blume Förderanlagen Kurve 45 ° für Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,
Rollendurchmesser 30 mm,
Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 50 mm



Artikelnummer: 551751



Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

Kurve 45°



Kurve 45 ° für Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 30 mm
- Bahnbreite 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 50 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Breite	440 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	150 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	50 mm
Biegung	45 °	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	20 mm
Material Rolle	Stahl	Material Rahmen	Stahl
Durchmesser Rolle	30 mm	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	400 mm	Gewicht	22,7 kg

Zubehör

429248		Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf
551886		Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf