

Gasflaschenschränke Typ GF

- zur überdachten Außenaufstellung
- gemäß den Anforderungen der TRGS 510

- stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Gitterfüllung
- abschließbare Drehflügeltür als Schutz vor unbefugtem Zugriff
- hochwertige Oberflächenbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
- Typ GF 8.16: 1-flügelige Tür, klappbare Stellebene zur Lagerung von z.B. Propangasflaschen übereinander, Einlegeboden serienmäßig
- Typ GF 8.18: 2-flügelige Tür, Einlegeboden optional
- Typ GF 8.19: 2-flügelige Tür, integrierte Fußkonstruktion für optimale Unterfahrbarkeit, Einlegeboden optional



Gasflaschenschrank Typ GF 8.16 mit heruntergeklapptem Einlegeboden als zusätzliche Lagerebene für 11-kg-Flaschen, 1-flügelige Tür

Gasflaschenschrank Typ GF 8.16 mit hochgeklapptem Einlegeboden für 33-kg-Flaschen, 1-flügelige Tür



Gasflaschenschrank Typ GF 8.18, für 33-kg-Flaschen, 2-flügelige Tür, Bestell-Nr. 137-123-J9



Gasflaschenschrank Typ GF 8.19, 2-flügelige Tür, Einlegeboden optional, Bestell-Nr. 137-125-J9

Typ	GF 8.16	GF 8.18	GF 8.19
Lagerkapazität Gasflaschen à 11 kg	12	8	12
Lagerkapazität alternativ Gasflaschen à 33 kg	6	6	6
Maße außen B x T x H [mm]	790 x 1180 x 1670	1250 x 800 x 1850	1250 x 800 x 1970
Türausführung	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Ausstattung	flacher Boden	–	unterfahrbar
Bestellnummer	137-112-J9	137-123-J9	137-125-J9
ZUBEHÖR	–	Einlegeboden für 11 kg Gasflaschen, verzinkt	Einlegeboden für 11 kg Gasflaschen, verzinkt
Bestellnummer	–	137-126-J9	137-126-J9

Stahlflaschenwagen BK-60, vollgummibereift, Rad-Ø 200 mm
Bestell-Nr. 115-243-J9

