



# Hebel-Schneidemaschine 868



Professioneller Einsatz:  
Rationelles Arbeiten mit exaktem Schnitt



Schnittlänge 460 mm



Schnitthöhe 3,5 mm



Schnitthöhe 35 Blatt



Tischgröße Außenmaß 513 x 565 mm



Messerschutzblech für beruhigende Sicherheit  
beim Schneiden



GS DGUV geprüft



Präzise Laserlicht-Schnittandeutung sorgt für  
professionelle Schneideergebnisse



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen  
Verschleißteile)



German Engineering by Dahle

- Komfortable Schneidemaschine für den professionellen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen
- Praktische Griffmulden für sicheren Transport
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Geschraubtes, geschliffenes Obermesser
- Geschraubtes, geschliffenes Untermesser
- Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl
- Messerschutzblech
- Automatische, abschaltbare Pressung zum komfortablen Schneiden druckempfindlicher Materialien
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag in Führungsnuten
- Schmale Führungsnuten auf dem Tisch verhindern ein Durchrutschen von einzelnen Blättern
- Vordertisch mit magnetischer Steckverbindung
- Exakte Schmalstreifen-Schneidevorrichtung
- Präzise Laserlicht-Schnittandeutung

Artikelnummer: 00868-09847

EAN: 4007885256238

Produktname	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 70 g/qm Blatt	Tischgröße Außenmaße mm	Gewicht netto kg
868	460	A3	3,5	35	513 x 565	14,5

# Hebel-Schneidemaschine 868



Automatische, abschaltbare Pressung macht das Schneiden von druckempfindlichen Materialien komfortabel

MISSING PICTURE: \\emgl-comdb.emgl.loc\produktion\export\Dahle\Printpublikationen\Datenblatt\_dahle\2015\_12\_18\08\_28\_31\_368\_69219\

IM0014364



Präzise Laserlicht-Schnittandeutung sorgt für professionelle Schneideergebnisse

MISSING PICTURE: \\emgl-comdb.emgl.loc\produktion\export\Dahle\Printpublikationen\Datenblatt\_dahle\2015\_12\_18\08\_28\_31\_368\_69219\

IM0014366

Schmalstreifen-Schneidevorrichtung zum Schneiden extrem feiner Streifen

Vordertisch mit magnetischer Steckverbindung für mehr Arbeitsfläche