



Geräuscharme Schiebetüren mit Sichtfenster und Drehdruck-Zylinderschloss



Sichtfenster-Türen mit UV-beständigem, bruchfestem Acrylglas

## Aufsatzschrank



Diese Aufsatzschränke bieten einen zusätzlichen Stauraum und sind passend zu den LISTA Schubladenschränken.

- **Fachboden:** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft max. 60 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Stahlblechkonstruktion:** stabil, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack
- **Standardschließung:** KEY LOCK mit Wechselzylinder, CODE LOCK auf Anfrage erhältlich
- **Vollblech- oder Sichtfenstertüren:** UV-beständiges Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz
- **LISTA Einheiten:** 36x36 E/54x36 E



Flügeltüren Vollblech



Drehbolzenlagerung: die Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 115°

Die Aufsatzschränke sind in diesen Farbkombinationen bestellbar:



RAL 5012 lichtblau



RAL 7035 lichtgrau



RAL 7035 lichtgrau/  
RAL 5012 lichtblau



NCS S 6502-B grau metallisch/  
RAL 7035 lichtgrau