

MarStand 818. Ütészvizsgáló készülék görgős bakokkal

Ütészvizsgáló készülék görgős bakokkal
Részai:

Mérőpad:

- A felfekvő felület síklapúsága DIN 876/1 szerint
- 2 T-horonnyal a görgős bakok, ill. a mérőrúd befogásához

Mérőrúd 818 XNB:

- Kar egy csuklóval
- Befogó kijelző-készülékekhez, szár \varnothing 8 mm, finomállítással

Görgős szegnyerek:

- Mindkét görgős szegnyereg eltolható
- **Szállítási terjedelem:** Mérőpad, Mérőrúd 818 XNB, Görgős szegnyerek, kijelzőkészülék nélkül



Alkalmazás:

- A gyors és egyszerű ütészéréshez gördülőcsapágyas kerekeken
- Ideális a munkadarab könnyű és gördülékeny forgatásához, középfurat nélküli nehéz darabok speciális esetében
- Ennél a vizsgálati eljárásnál a referenciatengelyt egy tényleges csapágyhely hengerességén (köpenyfelületén) keresztül képezzük, pl. hajtóműtengelyen. Ennek a hengeres felfekvő felületnek az esetleges köralakúság-eltérései - a felfekvési szögtől függően - az ütész mérési eredményeibe számíthatók. Ezért ez a vizsgálat funkcionálisabb, mint a csúcsok közötti mérés.

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4622250	4622251	4622252
Terméktípus			818	
Magasság, görgős bakok	mm	65		100
Átmérő tartomány	mm	3 –30		4 –60
T-horonyszélesség	mm	10H7		12H7
Engedélyezett ütész eltérés	μ m	3		4
Befogófurat			8H7	
Megengedett magasság-különbség	mm		0,05	
Engedélyezett oldalkülönbség	mm		0,05	
Termék súlya	kg	6,50	9,50	30,00

Rendelési sz.	Méret (H x Sz) mm	Oszlop \varnothing	Oszlopmagasság mm
	mm	mm	mm
4622250	350 x 110	18	205
4622251	500 x 110	18	205
4622252	700 x 180	18	260

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4622275	Mérőrúd, Oszlopmagasság 205 mm, T-horonyszélesség 10 mm	818 XNB
4622276	Mérőrúd, Oszlopmagasság 260 mm, T-horonyszélesség 12 mm	818 XNB
4622277	Mérőrúd, Oszlopmagasság 360 mm, T-horonyszélesség 12 mm	818 XNB