

PB 1101 Prüfbuchse, Leiterplattenmontage, Ø 2 mm, 10 A



Beschreibung

- Leiterplattenmontage
- Prüfbuchse , Durchmesser 2.0 mm
- Messen und Prüfen während des Betriebs
- Offen, schliessen mit Prüfstecker
- Federnde Kontakte, vergoldet

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Durchmesser	2mm
Nennstrom	10A
Zulässige Schaltleistung	@ 100 Steckzyklen: 110 W / max. 2 A oder 75 VDC 150 W / max. 5 A oder 50 VAC
Übergangswiderstand	< 7 mΩ bei 20 mV
Isolationswiderstand	> 5 MΩ (500VDC; 1 min)
Prüfspannung	> 3kV (50Hz; 1 min)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C

Lötbarkeit	235 °C / 2 sec gemäss IEC 60068-2-20 , Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec gemäss IEC 60068-2-20 , Test Tb, Methode 1A
Gewicht	0.5g
Material: Gehäuse	Thermoplast (PC), UL 94V-2
Kontaktoberfläche	vergoldet , Schichtdicke 0.5µm

Abmessungen



Alle Varianten

Produktgruppe	Farbe	Bestell-Nummer
Prüfbuchse	schwarz	0040.1101
Prüfbuchse	rot	0040.1102

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktveruegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 100 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung



[Prüfbuchsen / -Stecker Übersicht komplett](#)

PS 1061 Prüfstecker, Ø 2 mm, 10 A

PS 1061

[Prüfbuchsen / -Stecker weitere Typen zu PB 1101](#)