

## Gerade Schleifmaschinen

### 335SC4A

Industrie Druckluft-Schleifmaschine gerade

**IR** Ingersoll Rand



- Grifffläche aus Verbundwerkstoff über Aluminiumgehäuse wirkt vibrations - und schalldämpfend.
- Integrierter Sicherheitshebel.
- Abluftschlauch optional lieferbar.
- Integrierte Dochtöler
- Motor-Aluminiumkappe
- Rückwärtige Ablufführung

#### Technische Daten

Leistung (kW)	0,22
Freie Drehzahl (1/min)	35000
Spannfuttergröße (mm)	6 mm
Gewicht (kg)	0,37
Gesamtlänge (mm)	152
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10