


Quadrifoglio Höhenverstellbarer Anbautisch Practika

für C-Fußgestell, Höhe x Breite x Tiefe
730 x 800 x 600 mm, Platte aus Holz
mit pflegeleichter
Melaminharzbeschichtung in Dekor
weiß, C-Fußgestell aus Stahl mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in Alu-Optik



Artikelnummer: 182985



Quadrifoglio Anbautisch Practika

Höhenverstellbarer Anbautisch

- für C-Fußgestell
- Höhe x Breite x Tiefe 730 x 800 x 600 mm
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- Anbau Seite wählbar
- Stärke 25 mm
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Alu-Optik
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt




Technische Details

Möbeltyp Tisch

Gestellform C-Fußgestell

Tischtyp	Zubehör	Material Platte	Holz
Anbauseite	Seite wählbar	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Farbe Platte	weiß
Höhe	730 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	800 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Farbe Gestell	Alu-Optik
für Tischausführung	C-Fußgestell	Anlieferung	zerlegt
Stärke Platte	25 mm	Gewicht	20 kg
Plattenkante	ABS-Umleimer		

Dazu passt auch ...

139633		LED-Tischleuchte, LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 491 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 7 kWh / 1.000 h, Kopf vertikal verstellbar, Ausladung 580 mm, Länge 800 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 180 mm, Aus Aluminium/Stahl/Kunststoff in silber
182465		Bürodrehstuhl, Synchronmechanik, mit höhenverstellbaren Armlehnen mit Polypropylenauflagen, Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 540 x 460 x 450 mm, Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz, Rückseite aus Kunststoff in weiß, Fußkreuz aus Kunststoff in weiß, Mit Teppichbodenrolle
523540		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz