

Rollcart Stapelkarre



Traglast 250 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 402090



Rollcart Stapelkarre

Stapelkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 620 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

| | | | |
|----------------|-------------|------------------|-------------|
| Karrentyp | Stapelkarre | Bereifung | Luft |
| Traglast | 250 kg | Radlager | Rollenlager |
| Schaufelbreite | 480 mm | Rad-Ø | 260 mm |
| Schaufeltiefe | 300 mm | Material Felge | Kunststoff |
| Material | Stahl | Sicherheitsgriff | ja |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Material Verarbeitung | verschweißt | Höhe | 1300 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Breite | 620 mm |
| Farbe | enzianblau // RAL5010 | Tiefe | 700 mm |
| klappbar | nein | Griffe | ja |
| Treppenkufen | nein | Gewicht | 19,5 kg |

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar