



Beschreibung:

Wasserkanister ECO 12L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) mit fest montiertem Ablasshahn, blau

- ausgestattet mit fest montiertem Ablasshahn ECO aus LDPE mit Tüllenanschluss 3/4"
- unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=160 mm b=Breite=333,5mm h=Höhe=331,5 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	817500
GTIN	4007228817508
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	natur
Volumen in L	12
Gewicht (kg)	0,48
T x B x H (mm)	160 x 334 x 332

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	790 x 340 x 355

Bruttogewicht VE (kg)	2,911
-----------------------	--------------

Palette

Anzahl an Kartons	18
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,28

Kartons pro Lage	3
Gewicht (kg)	72,398