

Artikelnummer: 94519

Kurzbeschreibung: Fahrgestell Typ 2, für Transportkasten, H 440 mm

Langbeschreibung: Fahrgestell Typ 2, für Transportkasten: Für Transportkisten. Vergüteter Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Verzinkte Stahlgabeln mit Spurlos-Vollgummireifen, 100 mm. Wälzlagerung und Fadenschutz. Typ 2 Kistenaußenmaße L/B in mm: 783 x 583/ 758 x 578 Vol./Liter: 77, 116, 155, 156, 239 Griffbügel (bitte separat bestellen) aus eloxiertem Leichtmetall für den mühelosen Transport

EAN/GTIN: 4260257921411

