



ARTIKEL Hybrid Messerschärfer CC80

ARTIKEL.NR CC80

- AUSSTATTUNG**
- Motorisch
 - Manual
 - Rotation
 - Kunststoff
 - 2 Phasen
 - Motorische Schärfphase - Diamantscheiben
 - Manuale Polierphase - Diamantscheiben
 - Ein-Ausschalter
 - 20°, geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts- Freizeit- und Gewerbemesser

TECHNISCHE DATEN

Leistung 230 V ~ 45 Watt

LOGISTISCHE DATEN

EAN 4001627009274
 Maße Produkt (L X B x H) 197mm x 85 mm x 96 mm
 Nettogewicht 1,00 kg
 VPE 1
 EAN-VPE 4001627009274
 Maße Verkaufskarton (LxBxH) 247
 Produktgewicht inkl. Verkaufskarton 1 kg
 Maße 1-er Umkartons (LxBxH) 305 mm x 170 mm x 150 mm
 Maße 2-er Umkartons (LxBxH)
 Stück / Palette Stk.
 Lage / Palette Stk.
 Stück / Lage Stk.
 ca. Maße volle Palette (LxBxH)
 ca. Gewicht volle Palette 0,00 kg

