



Description:

Nourrices à carburant PROFI EXPLO-SAFE, 10 L, kaki, PE-HD avec homologation NU pour le transport d'essence, de diesel et d'autres matières dangereuses

- conforme aux exigences de sécurité les plus élevées, robuste et résistant aux chocs
- fabrication contrôlée par le TÜV et convient pour E10
- EXPLO-SAFE avec système anti-explosion : rempli d'une structure en polyamide absorbant la chaleur et évitant les explosions
- empilable pour un gain de place et compatible avec la fixation réf. 435600
- avec tube de sortie intégré dans le corps de la nourrice et raccord fileté imperdable avec sécurité enfant, noir
- Pour identifier (conformément à la réglementation SGH et l'ADR) les nourrices remplis de carburant, nous recommandons nos autocollants pour substances dangereuse Réf. 306100. Les nourrices E
- pas de particules de rouille et conductivité thermique inférieure par rapport aux nourrices métalliques
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- accessoires et pièces de rechange distincts disponibles : tuyaux de sortie, étiquettes d'étiquetage des dangers (306100)
- N° d'homologation NU 3H1/Y/150/./D/BAM 14348-huen
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- p = profondeur = 165 mm l = largeur = 350 mm h = hauteur = 310 mm couple de serrage 8 nm

Informations:

Article

Numéro d'article	801100
GTIN	4007228801101
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	olive
Volume en l	10
Poids (kg)	1,4
T x B x H (mm)	165 x 350 x 310

Suremballage

Contenu en morceaux	5
---------------------	----------

Poids par récipient (kg)	7,0
--------------------------	------------

Palette

Nombre de cartons	18
Nombre de couches	6
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,01

Carton par étage	3
Poids brut de la palette (kg)	146,0