

Informazione prodotto

71 02 200

KNIPEX CoBolt®

Tronchese a doppia leva



- Taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente micro-strutturato
- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
- Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico
- Con ampia superficie di appoggio sui manici per una migliore distribuzione della pressione e un lavoro più confortevole
- Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	71 02 200
EAN	4003773047056
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata
Peso	365 g
Dimensioni	200 x 62 x 21 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 6 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 5,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,6 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm