

Broszura informacyjna

92 28 72 ESD

Pinceta uniwersalna ESD

DIN EN 61340 -5-1



- Bezpieczna obsługa elementów elektronicznych podczas prac precyzyjnych: umożliwia wyrównanie różnicy potencjałów pomiędzy operatorem a elementem w kontrolowany sposób
- Testowana ESD, czarna powłoka z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej pomiędzy 10^4 a 10^9 omów
- Dla przemysłu elektronicznego i precyzyjnego
- Antymagnetyczna dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami elektromagnetycznymi
- Szeroki wybór wykonań: proste, skośne, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z końcówkami igiełkowymi, wąskimi lub stępionymi
- Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia wyjątkową wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych oraz w przypadku wielu materiałów korozyjnych
- Dostępna również w zestawie (92 00 01 ESD)
- Stal nierdzewna

Ogólna

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nr art. | 92 28 72 ESD |
| | GG.SA.NE.B |
| EAN | 4003773054801 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Powierzchnie chwytające | Powierzchnie chwytające gładkie |
| Waga | 18 g |
| Wymiary | 130 x 11 x 14 mm |
| Norma | DIN EN 61340 -5-1 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

Atrybuty techniczne

| | |
|------------------------|--|
| Powierzchnia | matowe |
| Wersja | prosta |
| Szerokość końcówki (A) | 0,4 mm |
| Szerokość końcówki (B) | 0,5 mm |
| Odporność na korozję | tak |
| Odporność na kwasy | bardzo dobry |
| Testowana ESD | tak |
| izolowane wg VDE | nie |
| Branże | Dla elektroników |
| Magnetyczna | niemagnetyzowalne (80%) |
| Zachowanie | rozpraszająca ładunki elektrostatyczne |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych