

Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulosekleister.

- ▲ **ergiebig, schnelllöslich, in jeder Klebetechnik anwendbar**
- ▲ **sehr hohe Klebkraft, geruchsneutral, fleckenfreie Trocknung**

Anwendungsbereich:

baufan® Roll-Kleister eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vliestapeten mit der neuen Wandklebetechnik (Kleisterauftrag auf die Wand) oder für den traditionellen Kleisterauftrag (auf die Tapete) zum Kleben von schweren Wandbelägen, wie z.B. Textiltapeten, Glasfasergewebe, Prägetapeten, Vinyltapeten u.ä.

Rohstoffbasis:

Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub, Schalöl usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit baufan® Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit baufan® Innenspachtel oder decomur Super-Haftspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

baufan® Roll-Kleister unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiter-rühren. Nach 3 Minuten erneut kräftig durchrühren.

Auftrag auf den Untergrund:

Bei der modernen Wandklebetechnik - z.B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen - empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten baufan® Roll-Kleister mit einer Rolle oder Bürste in der Breite von 1 - 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tape-tenbahn direkt in das frische Kleisterbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

Bei Auftrag auf die Tapeten:

Die Tapeten gleichmäßig mit baufan® Roll-Kleister einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und andrücken.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir den Zusatz von einer 750-g-Dose baufan® Wandbelagkleber pro Päckchen angerührtem baufan® Roll-Kleister. Bei der Verklebung von trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz jedoch verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden kann.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



Ansatzverhältnis:

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Auftrag auf den Untergrund: * Vliestapete / Glasfasertapete polykaschiert		
1 : 15	3 Liter	15 - 20 m ²
Auftrag auf die Tapete: * Vinyltapeten / schwere Tapeten * Gewebe- / Textiltapeten		
1 : 20	4 Liter	20 - 25 m ²

Löslichkeit:

in 3 Minuten gebrauchsfertig

Verbrauch:

200 - 300 ml/m²

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmas- senabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver oder eingetrock- net nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

102367	25	x	200 g	Faltschachtel
102374	10	x	500 g	Faltschachtel