

## ENGEL

### Lötpistolen für den universellen Einsatz

HSGM Heisschneide-Geräte und -Maschinen GmbH  
 In der Rehbach 13  
 D-65396 Walluf  
 Tel:+49 (0) 6123-9978-0  
 Fax:+49 (0) 6123-9978-40  
 E-Mail: [info@hsgm.com](mailto:info@hsgm.com)

## ENGEL LÖTER TYP 100 S

Die weltweit bekannten und bewährten ENGEL-Löter sind Qualitätserzeugnisse, die unter Berücksichtigung langjähriger Erfahrung entwickelt wurden. Auf Grund der kurzen Aufheizzeit - die Lötspitze wird direkt beheizt - und der schnellen Abkühlung der Lötspitze, eignen sich unsere Lötpistolen besonders für Einzellötstellen, wie sie im Service-Betrieb täglich anfallen.



- Netzspannung: 230V; 50Hz
- Leistungsaufnahme: 80 Watt
- In 6 Sekunden lötbereit
- Lötstellenbeleuchtung
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Gewicht: 1000 Gramm  
(SB-verpackt 1210g, im Koffer 1430g)

ENGEL-Löter sind durch ihre Wirkungsweise energiesparend, weil die Lötspitze nur beheizt wird, solange der Schalthebel gedrückt bleibt. Die Geräte sind mit einem Sicherheits-Transformator ausgerüstet, der einen hohen elektrischen Schutz gewährleistet, sowie mit einer eingebauten oder aufsteckbaren Beleuchtung, mit der die Arbeitsstelle schattenfrei ausgeleuchtet werden kann. Sämtliche Lötspitzen sind leicht auszuwechseln. Mit unseren Lötpistolen und deren verschiedenen Lötspitzen-Formen sind die vielfältigsten Labor-, Reparatur, Montage- und Heimwerkerarbeiten möglich: beispielsweise Lötarbeiten an feinen Leiterbahnen oder auch an Querschnitten bis 12mm<sup>2</sup>.

#### Inhalt:

- 1 ENGEL-Löter Typ 100S
- 1 Lötspitze Typ 100 WB
- 1 Rolle Lötzinn ca. 4g
- 1 Reinigungsschwamm
- 1 Bedienungsweisung
- 1 Kartonverpackung (auch im Kunststoffkoffer erhältlich)

#### Ersatz-Lötspitzen für ENGEL-Löter Modell 100S:



Lötspitze Typ 100WB  
für Lötarbeiten bis 12mm<sup>2</sup>



Schneidspitze Typ C  
zum Schneiden von Styropor bis 30mm Stärke



CE

