

Aufsatzschrank für Spind

4 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1000 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß



Artikelnummer: 267220



Aufsatzschrank für Spind

- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1000 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Technische Details

Schrankschranktyp	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja
Abteile	4 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss

Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	1000 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	verkehrsweiß // RAL9016
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteilbreite	250 mm	Farbe Front	verkehrsweiß // RAL9016
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110 °	Gewicht	17,11965 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		