


KERN THM500N500N



Motorisierter Prüfstand mit digitalem Display für horizontale Kraftmessungen mit höchsten Ansprüchen



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,400 cm
Display Ziffernhöhe:	9 mm

Funktionen

Elektrische Endschalter:	ja
Wiederholfunktion:	ja

Energieversorgung

Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Kategorie

Kategorie:	Prüfstände
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronischer Prüfstand

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	710 x 295 x 390 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	37 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	33 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	550 x 170 x 345 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	550 x 170 x 345 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	550 x 170 x 345 mm
Maximal erzeugte Kraft:	500 N
Maximaler Verfahrweg:	22 cm
Messrichtung:	horizontal
Verfahrgeschwindigkeit (max.):	29,940 m/s
Verfahrgeschwindigkeit (min.):	2,994 m/s