


RasterPlan-Lochplatten

Der systematische Weg zur Ordnung - von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Ein umfangreiches Hakensortiment sorgt für Übersicht am Arbeitsplatz - für jedes Werkzeug der richtige Haken.

- Aus stabilem Stahlblech, rundum abgekantet, für höchste Belastungen mit robusten Unterzügen versteift
- Waagrecht und senkrecht einsetzbar
- Beliebig erweiterungsfähig und kompatibel mit Schlitzplatten und Lagersichtkästen
- Haken einfach in die gewünschte Lochung einhängen und mit einer Kunststoffschraube fest arretieren
- Ein Verkratzen der Platte, auch bei häufigem Umhängen der Haken, wird vermieden

® RasterPlan



> Schränke mit Loch- und Schlitzplatten finden Sie ab Seite 31

Lackierung

Hochwertige Pulverbeschichtung

Lochplatten

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| verkehrsrot RAL 1023 | verkehrsrot RAL 3020 | enzianblau RAL 5010 |
| lichtblau RAL 5012 | himmelblau RAL 5015 | resedagrün RAL 6011 |
| schiefergrau RAL 7015 | lichtgrau RAL 7035 | schwarz RAL 9005 |
| reinweiß RAL 9010 | | |

Kombiplatten


| | |
|---------------------|--------------------|
| enzianblau RAL 5010 | lichtgrau RAL 7035 |
|---------------------|--------------------|

Ohne Angabe liefern wir enzianblau.

Haken kunststoffbeschichtet silber,
Haken in anthrazit auf Anfrage.

> Farbtabelle siehe Seite 1189

Lochplatten



Lochplatten

senkrecht und waagrecht einsetzbar

Hohe Stabilität durch mehrfach gekantetes Blech und durchgehende Unterzüge

Breite 450 mm

| Höhe mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 591188 | 591199 | 591202 | 591213 |
| | --- | --- | --- | --- |


Kombiplatten

Loch-/Schlitzkombination. Haken und Lagerkästen für Schlitzplatten finden Sie auf Seite 134

| Höhe x Breite mm | 450 x 1500 |
|---------------------|------------|
| Loch-/Schlitzanteil | 2/3 - 1/3 |
| | 591235 |
| | --- |

Hakensortiment

Praxisorientiert zusammengestellt



Stahl
Passivierung mit Nano-Keramik
Kunststoffbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten




Werkbankhalterung, VE = 1 Paar

| | | |
|----------------------------|--------|-----|
| für 1 Platte | 528983 | --- |
| für 2 Platten übereinander | 528984 | --- |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 10-tlg. | 12-tlg. | 15-tlg. |
| 401221 | 401222 | 401223 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 18-tlg. | 28-tlg. | 40-tlg. |
| 189891 | 189927 | 591246 |
| --- | --- | --- |



Haken, mit schrägem Ende

| | | |
|----------|--------|-----|
| L 50 mm | 504517 | --- |
| L 150 mm | 504519 | --- |
| L 100 mm | 504518 | --- |
| L 200 mm | 504520 | --- |




Haken, mit senkrechtem Ende

| | | |
|----------|--------|-----|
| L 35 mm | 190041 | --- |
| L 75 mm | 190052 | --- |
| L 125 mm | 190063 | --- |



Doppelhaken, mit senkrechtem Ende

| | | |
|----------|--------|-----|
| L 35 mm | 504522 | --- |
| L 50 mm | 504523 | --- |
| L 150 mm | 504524 | --- |




Werkzeughalter, mit geradem Dorn

| | | |
|----------|--------|-----|
| L 50 mm | 591279 | --- |
| L 100 mm | 591304 | --- |
| L 150 mm | 591315 | --- |




Doppel-Werkzeughalter, mit geradem Dorn

| | | |
|----------|--------|-----|
| L 50 mm | 591326 | --- |
| L 100 mm | 591337 | --- |
| L 150 mm | 591348 | --- |



Zangenhalter, Tiefe 20 mm

| | | |
|---------|--------|-----|
| L 35 mm | 190132 | --- |
| L 55 mm | 190143 | --- |
| L 75 mm | 190154 | --- |



Maschinenhalter, universell einsetzbar

| | | |
|---------|--------|-----|
| Ø 40 mm | 190234 | --- |
| Ø 60 mm | 190245 | --- |
| Ø 80 mm | 190256 | --- |



Werkzeugklemme

| | | |
|---------|--------|-----|
| Ø 6 mm | 504526 | --- |
| Ø 10 mm | 504527 | --- |
| Ø 16 mm | 504528 | --- |
| Ø 19 mm | 504529 | --- |



Werkzeugklemme, doppelt

| | | |
|---------|--------|-----|
| Ø 6 mm | 522406 | --- |
| Ø 10 mm | 522407 | --- |
| Ø 16 mm | 522408 | --- |
| Ø 19 mm | 522409 | --- |



Kastenhalter für Kästen

| | | |
|---------------|--------|-----|
| Größe 7 und 8 | 190303 | --- |
|---------------|--------|-----|