



Form

- S mit Zeigerscheibe
- Z mit Zeiger

1

2

d ₁	Form S	Form Z	d ₂ H9 Bohrung	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	e	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂
32	-	-	B 6	14	19	-	M 4	36	6	27	-	3	-	19	19	-
40	40	-	B 6	14	21	25	M 4	45	6	30	27	3	2	14	24	25
50	50	-	B 8	15	25	30	M 5	56	7	36	33	3	2	20	30	31
60	60	-	B 8	15	27	32	M 5	70	7	42	37	5	2	20	37	38
70	70	-	B 10	18	30	35	M 6	80	10	48	44	5	2	25	42	45

Ausführung

- Kunststoff
 - Griff: Duroplast (PF)
 - Zeiger: Thermoplast (Polyamid PA)
 - temperaturbeständig bis 110 °C
 - schwarz, glänzend
- Buchse
 - Messing: Gr. 32, 40
 - Stahl: Gr. 50, 60, 70
- Markierungspfeil (Form S)
weiß ausgelegt
- Gewindestifte DIN 916
mit Innensechskant und
Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Einstellgriffe GN 5338 genügen höchsten Ansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Das Zeigerelement ist auf die Griffnabe aufgeschoben und gegen Verdrehen gesichert.

Zwei Stiftschrauben mit Ringschneide gewährleisten eine einwandfreie Befestigung auf der Welle.

Bestellbeispiel


1 d₁2 d₂

3 Form