

Rollcart diable monte-escaliers

avec jeux de 5 étoiles, force 150 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air

Numéro d'article: 158313



Rollcart Diabolo monte-escalier 5 roulettes

Force 150 kg

diabolo monte-escaliers

- avec jeux de 5 étoiles
- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1300 x 580 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- kit étoiles avec bandage TPE



Détails techniques

appareil de manutention	diabre de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diabre de manutention	diabre monte-escaliers	bandage kit étoiles	TPE
charge	150 kg	Diamètre de roue kit étoiles	125 mm
largeur de pelle	300 mm	roulement kit étoiles	roulement rainuré à billes
profondeur de pelle	225 mm	poignée de sécurité	oui
kit étoiles	5 étoiles	hauteur	1300 mm
matériau	acier	largeur	580 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	640 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poids	17,5 kg
Diamètre de roue	260 mm		

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diabre de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal