

ZARGES

Schwerlast-Stehleiter

Z600

Aufstieg beidseitig, 2 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 1,78 m, aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 139290




ZARGES Schwerlast Sprossenstehleiter Z600

hoch belastbar bis 250 kg

Schwerlast-Stehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m
- Holmlänge 1,78 m
- Sprossen Tiefe 60 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
- aus Aluminium, eloxiert








- Gewicht 8,9 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Schwerlast-Stehleiter	Oberfläche Holme	eloxiert
Material	Aluminium	Unterbau	auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Nutzung	beidseitig	belastbar bis	250 kg
Holmlänge	1,78 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe	3 m	Sicherheitsbügel	ja
Sprossen Anzahl	2 x 6	Spreizsicherung	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	60 mm	Norm	DIN EN 131 professional
klappbar	ja	Garantie	10 Jahre
fahrbar	nein	Gewicht	8,9 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE