

Stapelpalette

Höhe x Länge x Breite 160 x 1000 x 1200 mm, aus PE-Regenerat

VE 3 Stück

Artikelnummer: 118500



Stapelpalette

mit austauschbaren Kufen





Stapelpalette

- hochregallagerfähig
- Höhe x Länge x Breite 160 x 1000 x 1200 mm
- aus PE-Regenerat
- Gewicht 58,5 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	3 Kufen
Palettentyp	Stapelpalette	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Material	PE-Regenerat	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	160 mm	Einfahrbreite Längsseite	690 mm
Länge	1000 mm	Einfahrbreite Breitseite	600 mm
Breite	1200 mm	Traglast dynamisch	1200 kg
Traglast statisch	4000 kg	Traglast im Regal	400 kg
Gewicht	58,5 kg	Regallagerfähigkeit	hochregallagerfähig
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	Sicherungsrand	nein
Oberdeck	geschlossen	nestbar	ja
stapelbar	ja		

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm