

Rollcart Tischwagen

Traglast 300 kg, 2 Ebene(n) mit abnehmbarer Wanne, Ladefläche Länge x Breite 1010 x 585 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158069

Rollcart Tischwagen mit abnehmbarer Blechwanne

Tischwagen

- Traglast 300 kg
- 2 Ebene(n) mit abnehmbarer Wanne
- Ladefläche Länge x Breite 1010 x 585 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 600 mm
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügelausrichtung	hoch
Traglast	300 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1010 mm	Bereifung	TPE

Ladeflächenbreite	585 mm	Material Gehäuse	Stahl
Etagen Anzahl	2 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Etagentyp	abnehmbare Wanne	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	990 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1170 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	600 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	56 kg