

EUROGUARD

Bau-Schutzhelm

Haupt-Einsatzgebiete:

- ✓ Bau-Hauptgewerbe
- ✓ Bau-Nebengewerbe

Produktvorteile:

- ✓ Modernes Design
- ✓ Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- ✓ Leicht verlängertes Nackenteil
- ✓ Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
- ✓ Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- ✓ Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- ✓ Öko-Leder Schweißband serienmäßig



Außenschale: gerade Helmform mit Regenrinne

Helmschalen-Material:

Duroplast		Thermoplast	
☐ UP-GF Glasfaser-Polyester	☐ PF-SF Textil-Phenol	☒ HDPE Hochdruck-Polyethylen	☐ ABS ABS-Mischpolymerisat

Alternative Innenausstattung:

Typ	AS	Beschreibung	SP	P	SB
☒ I/79 GY	✓	6-Punkt Gurtband	-	✓	✓
☐ I/80 Y ⁴	-	6-Punkt Kunststoffspinne	-	✓	-
☐ I/80 B ⁴	✓	6-Punkt Noppen-Kunststoffspinne	✓	-	-
☐ I/91 G	-	6-Punkt Gurtband	-	✓	✓
☒ I/79-4G	-	4-Punkt Gurtband	-	-	✓

AS = Variante für Augenschutz erhältlich SP= Spezial-Polsterstreifen P = Polsterstreifen SB = Schweißband

Größen:

1	2	3
Kopfgrößenbereich in cm:		
52-56	53-61	59-63

Farben:¹

		1	2	3
Faseroptik Natur		☐	☐	☐
Weiß	RAL 9016	☐	☒	☐
Gelb	RAL 1023	☐	☒	☐
Blau	RAL 5017	☐	☒	☐
Rot	RAL 3020	☐	☒	☐
Grün	RAL 6024	☐	☒	☐
Orange	RAL 2009	☐	☒	☐
Grau	RAL 7042	☐	☒	☐
Braun	RAL 8007	☐	☒	☐
Schwarz	RAL 9017	☐	☒	☐
Sonderfarben (auf Anfrage)		☐	☐	☐
Nachleuchtend		☐	☐	☐
Metallisierung		☐	☐	☐

Zulassung:

☒ DIN EN 397 Europäische Norm für Arbeitsschutzhelme	☒ GOST R Russische Norm für Arbeitsschutzhelme	☐ DIN EN 812 Europäische Norm für Anstoßkappen (BumpCap)
---	---	--

Zusätzliche Schutzzeigenschaften:

Antistatisch nach DIN EN 1127-1	☐	
Schutzzeigenschaften bei Tieftemperatur	☒	
Elektrische Schutzzeigenschaften ²	☐	
Hitze-relevante Schutzzeigenschaften	☐	
Seitliche Beanspruchungseigenschaften	☐	

Weitere Helmausstattung (ab Werk):

☐ Steckschlitz 16 mm	☒ Steckschlitz 30 mm	☐ integrierter Augenschutz ⁶ (AS)
☒ Seitenbelüftung (regulierbar)	☐ auf Wunsch ohne Seitenbelüftung	☐ Gaubenbelüftung
☒ Regenrinne	☐ verkürzter Helmschirm	☐ Loch im Helmschirm
☒ Schweißband Öko-Leder ⁷ (SB)	☐ Schweißband Natur-Leder ⁷ (SB)	☐ Schweißband Coolmax [®] (SB)
☐ Lampenhalter	☐ Kabelschlaufe	☒ Kinnriemenhalterung
☐ umlaufende Reflexfolie	☐ Spezial-Polsterstreifen weiß (SP)	☐ Spezial-Kinnriemen

Adaptierbares Zubehör:

☐ Gesichtsschutz	☐ Nackenschutz	☐ Gehörschutz
☐ 2-Punkt Kinnriemen	☐ 4-Punkt Kinnriemen ⁸	☐ Spezial-Kinnriemen
☐ Schweißband Öko-Leder	☐ Schweißband Natur-Leder	☐ Schweißband anti-infective
☐ Spezial-Polsterstreifen weiß (SP)	☐ Schweißband Coolmax [®] (SB)	

Kennzeichnungsfläche (für Firmenlogo, etc.):

Verfahren	Vorn (B x H)	Seite (B x H)	Hinten (B x H)
Heißprägung	☒ 6 x 6 cm	☐ 9 x 2,5 cm	☐ 3 x 3 cm
Tampoprint	☐	☐	☐

Referenzgewicht:

Helmschalengröße 2: ca. 340 g (mit I/79-4G)

Legende:

- ☒ Lieferumfang/Serie
- ☒ Teilweise Serie
- ☐ Optional erhältlich
- ☐ Nicht erhältlich

¹ Gilt für die Standard-Innenausstattungen I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY, I/91 G

² Nur für Helmvarianten ohne Belüftung

³ Nur in Verbindung mit Innenausstattung I/79 GW

⁴ Innenausstattung unter Umständen nicht in allen Helmgrößen und Helmfarben erhältlich

⁵ Für Arbeitsplätze mit hoher Wärmebelastung (bezogen auf die Umgebungstemperatur)

⁶ Nur für Größe 2 und Innenausstattungen I/79 G (AS-Variante), I/79 GD (AS-Variante), I/80 B, I/52 RENL

⁷ Nicht für Innenausstattungen I/80 D, I/80, I/80 Y, I/BC, I/7B; nur teilweise für I/80 B

⁸ Nur für Innenausstattungen I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY sowie AS-Varianten